



Tændingsenheder for damplamper

SUD 40-S 220-240V 50/60HZ

HID-tændere til seriesystemer

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz


Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 °C til 70 °C
T-kappe, maks. (maks.)	105 °C

Produktdata	
Ordreprodukt navn	SUD 40-S 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	SUD 40-S 220-240V 50/60HZ

Full EOC	871150093035430
Beskrivelse af lokal kode	2049000522
Ordrekode	93035430
Materialenr. (12NC)	913700193591
Lokal ordrekode	2049000522
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500930354
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	30
EAN/UPC – kasse	8711500930361

Tændingsenheder for dampplamper

Målskitse



Product	C1	A1	A3	B1
SUD 40-S 220-240V 50/60Hz	32 mm	78 mm	62 mm	36 mm

