



KVG Zündgeräte

SUD 40-S 220-240V 50/60HZ


Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 70 °C
Gehäusetemperatur (Max)	105 °C
Produktdaten	
Bestell-Produktname	SUD 40-S 220-240V 50/60Hz

Gesamtbezeichnung des Produkts	SUD 40-S 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150093035430
Bestellcode	93035430
Material-Nr. (12NC)	913700193591
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500930354
Zähler – Pakete pro Außenkarton	30
EAN Umverpackung	8711500930361

Abmessungsskizzen



Product	C1	A1	A3	B1
SUD 40-S 220-240V 50/60Hz	32 mm	78 mm	62 mm	36 mm

