PHILIPS

Lighting

Ignitoare HID

SUD 40-S 220-240V 50/60HZ

Ignitori HID pentru sisteme în serie

Catalog de date

Funcţionare şi sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -30 °C până la 70 °C
Maximum T-case (max.)	105 °C

Date despre produs	
Nume comandă produs	SUD 40-S 220-240V 50/60Hz

Numele complet al produsului	SUD 40-S 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093035430
Cod de comandă	93035430
Număr material (12NC)	913700193591
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500930354
Numărător SAP – Pachete per exterior	30
EAN/UPC – Cutie	8711500930361

Cote



Product	C1	A1	A3	B1
SUD 40-S 220-240V 50/60Hz	32 mm	78 mm	62 mm	36 mm