



Tändare för gasurladdningslampor

SUD 40-S 220-240V 50/60HZ

HID-tändare för seriekopplade system

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz


Temperatur	
Omgivningstemperatur	–30 °C till +70 °C
T-Case max. (max)	105 °C

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SUD 40-S 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	SUD 40-S 220-240V 50/60HZ

Full EOC	871150093035430
Beskrivning av lokal kod	7902248
Beställningsnummer	93035430
Materialnummer (12NC)	913700193591
Lokal kod	7902248
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500930354
Räknare – antal förpackningar per kartong	30
EAN/UPC – Hölje	8711500930361

Tändare för gasurladdningslampor

Måttskiss



Product	C1	A1	A3	B1
SUD 40-S 220-240V 50/60Hz	32 mm	78 mm	62 mm	36 mm

