



HID gyújtók soros rendszerekhez

SUD 10-S 220-240V 50/60HZ

HID gyújtóelektródok soros rendszerekhez


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–30 és 90 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	105 °C
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	SUD 10-S 220-240V 50/60Hz

Teljes terméknév	SUD 10-S 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093144330
Rendelési kód	93144330
Cikkszám (12NC)	913700195891
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500931443
Számláló – csomag külső dobozonként	30
EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8711500931450

HID gyűjtők soros rendszerekhez

Méretezett rajza



Product	C1	A1	A3	B1
SUD 10-S 220-240V 50/60Hz	32 mm	78 mm	62 mm	36 mm

