

PHILIPS

Lighting



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Uzavřené předřadníky pro použití se světelnými zdroji SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH se jmenovitým výkonem 1000 W a více

Údaje o produktu

| General Information | |
|-------------------------|----------------|
| Kód přihlášky | L78-A2 |
| Design | HP-207 |
| Typ světelného zdroje | HPI |
| Počet světelných zdrojů | 1 kus/jednotka |

| Operating and Electrical | |
|--|--------------------------|
| Vstupní napětí | 230 V (default) or 240 V |
| Vstupní frekvence | 50 Hz |
| Vstupní napětí (Multi-Tab) | 230/240 |
| Účinnost při 100% zatížení (jmen.) | 0,87 |
| Výkon při napájecím napětí (stř.) | -8%+6% |
| Bezpečnost při napájecím napětí (stř.) | -10%+10% |
| Vstupní proud s korekcí PF | 5,30 A |
| Vstupní proud bez korekce PF | 7,50 A |
| Účinnost bez kompenzace PF (jmen.) | 0,65 |
| Ztráty výkonu (jmen.) | 35,0 W |

| Wiring | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Délka odizolovaného drátu | 7,0 mm |
| Průřez kontaktního vodiče předřadníku | 0,70-6,00 mm ² |

| | |
|---------------|-------|
| Typ konektoru | Screw |
|---------------|-------|

| System characteristics | |
|-----------------------------------|--|
| Kondenzátor | 65μF/250V |
| Jmen. příkon předřadníku a zdroje | 1000 W |
| Doporučený zapalovač | no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI52 (913619529966) |

| Temperature | |
|--------------------------------------|--------|
| Teplota skladování (max.) | 80 °C |
| Teplota skladování (min.) | -25 °C |
| Teplota navijení (max.) | 130 °C |
| Rozdíl teplot za normálních podmínek | 70 °C |

| Approval and Application | |
|--------------------------|----------------------------|
| Značky schválení | CE marking ENEC certifikát |


| Product Data | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Úplný kód výrobku | 871150006237600 |
| Objednávací název produktu | BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207 |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500996657 |
| Objednávací kód | 06237600 |

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

| | |
|------------------------------|--------------|
| Local Code | BHL1000L78 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 1 |
| Materiál č. (12NC) | 913700217303 |

| | |
|------------------------|----------|
| Celková hmotnost (kus) | 9.000 kg |
|------------------------|----------|

Rozměrové výkresy



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHL 1000 L78-A2 | 6,5 | 102,0 | 207,0 | 172,0 | 196,0 | 117,0 | 88,0 |
| 230/240V 50Hz | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| HP-207 | | | | | | | |

BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207

