



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207


Ingegoten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V V	Full EOC	871150006237600
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	8711500996657
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700217303
Bedrading		Lokale code	BHL1000L78
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8711500996657
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos	1
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8711500062376
Productnaam voor bestelling	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207		

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

