



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Balastros encapsulados para utilização com lâmpadas SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH com potências nominais de 1000 W e superiores


Dados do produto

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	230 V (predefinido) ou 240 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Nome do produto completo	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Código do produto completo	871150006237600
Código de encomenda	06237600
N.º material (12NC)	913700217303
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500996657
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8711500062376

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

