



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207


Stabilizatoare de curent încapsulate pentru utilizarea cu lămpi SON (T) (Plus), HPL, HPI și MH având o putere nominală de 1000 W și peste

Catalog de date

Funcționare și sistem electric		Numele complet al produsului	
Tensiune de intrare	230 V (implicit) sau 240 V	Full EOC	871150006237600
Frecvență linie	50 Hz	Cod de comandă	06237600
Frecvență de intrare	50 Hz	Număr material (12NC)	913700217303
Cablaj		Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Tip conector	Șurub	EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500996657
Aprobare și aplicație		Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC	EAN/UPC – Cutie	8711500062376
Date despre produs			
Nume comandă produs	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207		

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

