



HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Obalené predradníky určené na použitie so zdrojmi SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH s menovitým príkonom 1 000 W alebo viac


Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	230 V (predvolené) alebo 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Vstupná frekvencia	50 Hz
Káble	
Typ konektora	Skrutka
Schválenie a použitie	
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát ENEC
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Úplný názov produktu	BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207
Úplný kód produktu	871150006237600
Objednávkový kód	06237600
Č. materiálu (12NC)	913700217303
Miestny objednávkový kód	BHL1000L78
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500996657
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500062376

HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

