



HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Inkapslade driftdon för SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- och MH-lampor med nominell effekt från 1 000 W och uppåt


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Fullständigt produktnamn	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Full EOC	871150006237600
Beskrivning av lokal kod	7900814
Beställningsnummer	06237600
Materialnummer (12NC)	913700217303
Lokal kod	7900814
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500996657
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711500062376

HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

