



HighPower- Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257


Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Eingangsspannung	230 V (Standard) oder 240 V	Gesamt-Produktcode	871150006236900
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	06236900
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	913700217503
Verdrahtung		Lokaler Bestellcode	BSN1000L78
Anschlusstyp	Schraubanschluss	Anzahl pro Verpackung	1
Genehmigung und Anwendung		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500996640
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat	Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
Produktdaten		EAN Umverpackung	8711500062369
Bestell-Produktname	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257		

HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6.5	102.0	257.0	222.0	246.0	117.0	88.0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

