



HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257


Balastos encapsulados para utilizar con lámparas SON (T) (Plus), HPL, HPI y MH de potencias nominales de 1000 W y superiores

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Tensión de entrada	230 V (predeterminado) o 240 V	Full EOC	871150006236900
Line Frequency	50 Hz	Código de pedido	06236900
Frecuencia de entrada	50 Hz	Código 12NC	913700217503
Cableado		Cantidad por paquete	1
Tipo de conector	Tornillo	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500996640
Aprobación y aplicación		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC	Embalaje con código EAN/UPC	8711500062369
Datos de producto			
Nombre de producto del pedido	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257		

HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

