



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Tokozott előtéték az 1000 W vagy magasabb teljesítményű SON (T) (Plus), HPL, HPI és MH lámpákhoz


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V (alap) vagy 240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Teljes terméknev	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Full EOC	871150006236900
Rendelési kód	06236900
Cikkszám (12NC)	913700217503
Helyi kód	BSN1000L78
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500996640
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500062369

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

