



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Stabilizatoare de curent încapsulate pentru utilizarea cu lămpi SON (T) (Plus), HPL, HPI și MH având o putere nominală de 1000 W și peste


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V (implicit) sau 240 V
Frecvență linie	50 Hz
Frecvență de intrare	50 Hz
Cablaj	
Tip conector	Șurub
Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Date despre produs	
Nume comandă produs	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Numele complet al produsului	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Full EOC	871150006236900
Cod de comandă	06236900
Număr material (12NC)	913700217503
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500996640
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500062369

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

