



HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Obalené predradníky určené na použitie so zdrojmi SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH s menovitým príkonom 1 000 W alebo viac

Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	230 V (predvolené) alebo 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Vstupná frekvencia	50 Hz

Káble	
Typ konektora	Skrutka


Schválenie a použitie	
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát ENEC

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Úplný názov produktu	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Úplný kód produktu	871150006236900
Objednávkový kód	06236900
Č. materiálu (12NC)	913700217503
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500996640
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500062369

HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

