



HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Balastos encapsulados para utilizar con lámparas SON (T) (Plus), HPL, HPI y MH de potencias nominales de 1000 W y superiores


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	380 a 415 V
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Cableado	
Tipo de conector	Tornillo
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Nombre completo del producto	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Full EOC	871150006384700
Código de pedido	06384700
Código 12NC	913700217903
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500996664
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8711500063847

HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

