



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317


Ingegoten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Ingangsspanning	380 tot 415 V	Full EOC	871150006384700
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	8711500996664
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700217903
Bedrading		Lokale code	BHL2000L76HP317
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8711500996664
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos	1
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8711500063847
Productnaam voor bestelling	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317		

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

