HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Balastros encapsulados para utilização com lâmpadas SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH com potências nominais de 1000 W e superiores

Dados do produto

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	380 a 415 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz

Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Nome do produto completo	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Código do produto completo	871150006384700
Código de encomenda	06384700
N.º material (12NC)	913700217903
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500996664
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8711500063847

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.