



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Stabilizatoare de curent încapsulate pentru utilizarea cu lămpi SON (T) (Plus), HPL, HPI și MH având o putere nominală de 1000 W și peste


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 380 până la 415 V
Frecvență linie	50 Hz
Frecvență de intrare	50 Hz
Cablaj	
Tip conector	Șurub
Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Date despre produs	
Nume comandă produs	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Numele complet al produsului	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Full EOC	871150006384700
Cod de comandă	06384700
Număr material (12NC)	913700217903
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500996664
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500063847

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

