



HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Obalené predradníky určené na použitie so zdrojmi SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH s menovitým príkonom 1 000 W alebo viac


Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	380 až 415 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Vstupná frekvencia	50 Hz
Káble	
Typ konektora	Skrutka
Schválenie a použitie	
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát ENEC
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Úplný názov produktu	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Úplný kód produktu	871150006384700
Objednávkový kód	06384700
Č. materiálu (12NC)	913700217903
Miestny objednávkový kód	BHL2000L76
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500996664
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500063847

HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

