




Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
Tension d'entrée	230 V	Code EOC	871150005968031
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	8711500059680
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700226526
Câblage		Code de commande local	BSN70L33TS
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8711500059680
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8711500062154
Nom du produit de la commande	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118		

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

