




HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI- hez

BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118

CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső félpárhuzamos gyújtóelektroddal használható betokozott elektromágneses réz/vas előtéték


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Teljes terméknév	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118
Full EOC	871150005968031
Rendelési kód	05968031
Cikkszám (12NC)	913700226526
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500059680
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8711500062154

HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

