




HID-HeavyDuty BSN semi-parallel ontsteker

BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118


Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
Ingangsspanning	230 V	Full EOC	871150005968031
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	8711500059680
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700226526
		Lokale code	BSN70L33TS
Bedrading		Numerator - Aantal per pak	1
Connectortype	Schroef	EAN/UPC - product/behuizing	8711500059680
		Numerator - Dozen per buitendoos	6
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - Case	8711500062154
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat		
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118		

HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm
HD1-118					

