

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI

BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos encapsulados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	230 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz

Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso


Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Nome do produto completo	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118
Código do produto completo	871150005968031
Código de encomenda	05968031
N.º material (12NC)	913700226526
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500059680
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8711500062154

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm
HD1-118					

