




Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118

Stabilizatoare de curent din cupru electromagnetice încapsulate pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V
Frecvență linie	50 Hz
Frecvență de intrare	50 Hz
Cablaj	
Tip conector	Șurub
Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Date despre produs	
Nume comandă produs	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Numele complet al produsului	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118
Full EOC	871150005968031
Cod de comandă	05968031
Număr material (12NC)	913700226526
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500059680
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8711500062154

Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

