




HID-HeavyDuty BSN semi-paralelné pre SON/CDO/MH/HPI

BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118

Obalené elektromagnetické predradníky z medi alebo železa určené na použitie s externým semiparalelným zapalovačom pre svetelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON


Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	230 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Vstupná frekvencia	50 Hz
Káble	
Typ konektora	Skrutka
Schválenie a použitie	
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát ENEC
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Úplný názov produktu	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118
Úplný kód produktu	871150005968031
Objednávkový kód	05968031
Č. materiálu (12NC)	913700226526
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500059680
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8711500062154

HID-HeavyDuty BSN semi-paralelné pre SON/CDO/MH/HPI

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

