




Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166

Stabilizatoare de curent din cupru electromagnetice încapsulate pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V
Frecvență linie	50 Hz
Frecvență de intrare	50 Hz
Cablaj	
Tip conector	Șurub
Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Date despre produs	
Nume comandă produs	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Numele complet al produsului	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166
Full EOC	871150005976530
Cod de comandă	05976530
Număr material (12NC)	913700226926
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500059765
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8711500059772

Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
HD3-166					

