




HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166

Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz

Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv


Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Fullständigt produktnamn	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166
Full EOC	871150005976530
Beskrivning av lokal kod	7901031
Beställningsnummer	05976530
Materialnummer (12NC)	913700226926
Lokal kod	7901031
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500059765
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8711500059772

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
HD3-166					

