

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Uzavřené předřadníky pro použití se světelnými zdroji SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH se jmenovitým výkonem 1000 W a více

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	380 až 415 V
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz

Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové


Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC

Označení a balení	
Objednací název produktu	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Celý název výrobku	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317
Full EOC	871150074276600
Objednací kód	74276600
Číslo materiálu (12NC)	913700232103
Místní kód	BHD2000L76
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500996695
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711500742766

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.