

PHILIPS

Lighting



HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Ενθυλακωμένα μπάλαστ για χρήση με λαμπτήρες SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστική ισχύ 1.000 W και πάνω

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός εφαρμογής	L76-A2
Σχεδίαση	HP-317
Τύπος λαμπτήρα	MH
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μόναδα

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	380 to 415 V
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Τάση εισόδου (Multi-Tab)	380/400/415
Συντελεστής ισχύος 100% φορτίο (ονομ.)	0,87
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8% - +6%
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10% - +10%
Ένταση ρεύματος εισόδου με διόρθωση PF	6.60 A
Ένταση ρεύματος εισόδου χωρίς διόρθωση PF	11.30 A
Συντελεστής ισχύος χωρίς εξισορρόπηση PF (ονομ.)	0,50
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	80.0 W

Καλωδίωση	
Μήκος ταινίας καλωδίου	7.0 mm
Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	0.70-6.00 mm ²

Τύπος βύσματος	Screw
Χαρακτηριστικά συστήματος	
Πυκνωτής	75μF/450V
Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	2000 W
Συνιστώμενος αναφλεκτήρας	Series ignitor

Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	80 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-25 °C
T-περιέλιξη (μέγ.)	130 °C
Κανονικές συνθήκες Delta-T	65 °C

Εγκριση και εφαρμογή	
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate


Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150074276600
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
EAN/UPC	8711500996695
Κωδικός παραγωγέας	74276600

HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

Local Code	BHD2000L76
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	913700232103

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	17,500 kg
------------------------	-----------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

