



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Tokozott előtét az 1000 W vagy magasabb teljesítményű SON (T) (Plus), HPL, HPI és MH lámpákhoz


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	380–415 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Teljes terméknév	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317
Full EOC	871150074276600
Rendelési kód	74276600
Cikkszám (12NC)	913700232103
Helyi kód	BHD2000L7638041
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500996695
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500742766

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

