



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317


Balastros encapsulados para utilização com lâmpadas SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH com potências nominais de 1000 W e superiores

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	380 a 415 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Nome do produto completo	
	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317
Código do produto completo	
	871150074276600
Código de encomenda	
	74276600
N.º material (12NC)	
	913700232103
Numerador – Quantidade por embalagem	
	1
EAN/UPC – Produto/caixa	
	8711500996695
Numerador – Embalagens por caixa exterior	
	1
EAN/UPC – Caso	
	8711500742766

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

