



Ballasts standard HID haute puissance pour lampes SON/MH/HPL

BMH 2000 L5018-A


Ballasts standard aluminium/fer à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus • Ballasts standard aluminium/fer à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	BMH 2000 L5018-A
Tension d'entrée	380 à 415 V	Code EOC	871829111851000
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	11851000
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700275326
Câblage		Quantité par pack	1
Type de connecteur	Vis	Code EAN – Produit/Boîte	8718291118510
Approbation et application		Conditionnement par carton	1
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Codes EAN/UPC – Boîte	8718291118527
Données du produit			
Nom du produit de la commande	BMH 2000 L5018-A2-A		

Ballasts standard HID haute puissance pour lampes SON/MH/HPL

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BMH 2000	6,5 mm	111,0	317,0	284,0	317,0	126,0	106,0
L5018-A2-A		mm	mm	mm	mm	mm	mm

