



HID-High Power Basic for SON/MH/HPL

BMH 2000 L5018-A

Basic aluminum/iron ballasts for use with SON (T) (Plus), HPL, HPI and MH lamps with rated wattages of 1000 W and above. Basic aluminum/iron ballasts for use with SON (T) (Plus), HPL, HPI and MH lamps with rated wattages of 1000 W and above


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	380 a 415 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BMH 2000 L5018-A2-A

Nome do produto completo	BMH 2000 L5018-A
Código do produto completo	871829111851000
Código de encomenda	11851000
N.º material (12NC)	913700275326
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291118510
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718291118527

HID-High Power Basic for SON/MH/HPL

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BMH 2000	6,5 mm	111,0	317,0	284,0	317,0	126,0	106,0
L5018-A2-A		mm	mm	mm	mm	mm	mm

