



HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/ HP

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Πλήρες όνομα προϊόντος	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Full EOC	872790088704400
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BSN400K407
Κωδικός παραγωγίας	88704400
Αρ. υλικού (12NC)	913700277826
Τοπικός κωδικός	BSN400K407
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881571
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900887044

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

