




HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Magneettiset kuristimet käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230 V (oletus) tai 240 V
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi
Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Koko tuotenimi	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Full EOC	872790088704400
Paikallisen koodin kuvaus	4008054
Tilauskoodi	88704400
Tuotekoodi (12NC)	913700277826
Paikallinen koodi	4008054
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500881571
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	2
EAN/UPC – laatikko	8727900887044

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

