



HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Impregnált elektromágneses réz előtétetek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyújtóval történő használathoz

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V (alap) vagy 240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz

Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Teljes terméknév	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Full EOC	872790088704400
Rendelési kód	88704400
Cikkszám (12NC)	913700277826
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881571
Számláló – csomag külső dobozonként	2
EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8727900887044

HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

