



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Balastros em cobre electromagnéticos impregnados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	230 V (predefinido) ou 240 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Nome do produto completo	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Código do produto completo	872790088704400
Código de encomenda	88704400
N.º material (12NC)	913700277826
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500881571
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC – Caso	8727900887044

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

