



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166


Stabilizatoare de curent din cupru impregnate electromagnetic, pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON

Catalog de date

Funcționare și sistem electric		Numele complet al produsului	
Tensiune de intrare	230 V (implicit) sau 240 V	Full EOC	872790088704400
Frecvență linie	50 Hz	Cod de comandă	88704400
Frecvență de intrare	50 Hz	Număr material (12NC)	913700277826
Cablaj		Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Tip conector	Șurub	EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500881571
Aprobare și aplicație		Numărător SAP – Pachete per exterior	2
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC	EAN/UPC – Cutie	8727900887044
Date despre produs			
Nume comandă produs	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3		

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

