HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Электромагнитный медный ПРА для использования с внешним полупараллельным запалом для ламп CDM, CDO, MH, HPI (Plus) и SON

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	230 В (по умолчанию) или 240 В Вт
Частота сети	50 Hz
Входная частота	50 Hz

Проводка	
Тип соединения	Винт

Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Полное название продукта	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
Полный код продукта	872790088704400
Код заказа	913700277826
Материал № (12NC)	913700277826
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500881571
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
EAN/UPC — короб	8727900887044

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/MH/HPI

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 мм	83,0 мм	166,0 мм	145,0 мм	97,0 мм	78,5 мм

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.