



# HID-Basic BSN/BMH MK4

## полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/MH/ HPI

### BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Электромагнитный медный ПРА для использования с внешним полупараллельным запалом для ламп CDM, CDO, MH, HPI (Plus) и SON

#### Данные о продукции

Общая информация		Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	
Код области применения	K407-A2-ITS	Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	-8% - +6%
Проект	BC3-166	Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	-10% - +10%
Тип лампы	SON/HPI	Входной ток с коррекцией КМ	2.20 A
Количество ламп	1 штука/единица	Входной ток без коррекции КМ	4.45 A
Эксплуатационные и электрические характеристики		Коэффициент мощности без компенсации КМ (ном.)	0,40
Входное напряжение	230 V (default) or 240 V	Потеря мощности (ном.)	33/34.5 W
Входная частота	50 Hz	Проводка	
Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.)	0,85	Длина снятия изоляции провода	7.0 mm

## HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/МН/НPI

Поперечное сечение контактного провода балласта	1.50-4.00 mm <sup>2</sup>
Тип соединения	Screw

### Характеристики системы

Конденсатор	45µF/250V
Номинальная мощность балласта-лампы	400 W
Рекомендуемый запал	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)

### Температура

Температура хранения (макс.)	130 °C
Температура хранения (мин.)	-30 °C
Температура обмотки (макс.)	130 °C
Перепад температур в обычных условиях	80 °C


### Соответствие требованиям и область применения

Активная термозащита	Yes
Знаки утверждения	CE marking ENEC certificate

### Данные об изделии

Полный код продукта	872790088704400
Название продукта для заказа	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
EAN/UPC — продукт	8711500881571
Код заказа	913700277826
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	913700277826
Вес нетто (шт.)	4,950 kg

### Чертеж размеров



BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

### Product

BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

