



Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Code EOC	872790088701300
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	8711500881588
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700278026
Câblage		Code de commande local	BHL250K307
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8711500881588
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8727900887013
Nom du produit de la commande	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134		

Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

