



HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134


Balastros em cobre/ferro electromagnéticos impregnados para lâmpadas HPL, HPI (Plus) e SON-H

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Nome do produto completo	
Tensão de entrada	230 V (predefinido) ou 240 V	Nome do produto completo	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134
Frequência de linha	50 Hz	Código do produto completo	872790088701300
Frequência de entrada	50 Hz	Código de encomenda	88701300
Cablagem		N.º material (12NC)	913700278026
Tipo de conector	Parafuso	Numerador – Quantidade por embalagem	1
Aprovação e aplicação		EAN/UPC – Produto/caixa	8711500881588
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC	Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
Dados do produto		EAN/UPC – Caso	8727900887013
Nome de produto da encomenda	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134		

HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

