



HID-Basic BHL MK4 för HPL/HPI

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för HPL-, HPI Plus- och SON-H-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz

Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv


Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Fullständigt produktnamn	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134
Full EOC	872790088701300
Beskrivning av lokal kod	7901388
Beställningsnummer	88701300
Materialnummer (12NC)	913700278026
Lokal kod	7901388
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500881588
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8727900887013

HID-Basic BHL MK4 för HPL/HPI

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

