



Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160

Nom de produit complet	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160
Code EOC	872790088703700
Code de commande	88703700
Code 12NC	913700278226
Code de commande local	BHL400K307
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500881595
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900887037

Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

