HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos impregnados para lâmpadas HPL, HPI (Plus) e SON-H

Dados do produto

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	230 V (padrão) ou 240 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz

Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160

Nome do produto completo	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160
Código do produto completo	872790088703700
Código de encomenda	88703700
N.º material (12NC)	913700278226
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500881595
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8727900887037

HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.