

PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH series for SON/CDO/MH/HPI

BSN 400 K307-TS-R 230/240V 50Hz BC3-166

Balastos de cobre/hierro electromagnéticos impregnados de doble tensión para usar con un arrancador externo (superpuesto) para lámparas CDO, MH, HPI (Plus) y SON (las lámparas SON-I no necesitan arrancador)

Datos del producto

Información general	
Código de aplicación	K307-A2-TS-R
Diseño	BC3-166
Tipo de lámpara	SON/HPI
Número de lámparas	1 pieza/unidad

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230/240 V
Frecuencia de entrada	50 Hz
Factor de potencia (100% carga) (nom.)	0,40
Rendimiento de voltaje de alimentación (CA)	-8%~+6%
Seguridad de voltaje de alimentación (CA)	-10%~+10%
Corriente de entrada con corrección de FP	0.85 A
Corriente de entrada sin corrección de FP	0.85 A

Cableado	
Tipo de conector	Tornillo

Características del sistema	
Condensador	45µF/250V
Potencia lámpara-balasto nominal	400 W
Arrancador recomendado	for SON/CDO lamps only series analog SU38 (913700671791) or digital SUD40 (913700193591)

Temperatura	
T de devanado (máx.)	140 °C
Condiciones normales Delta-T	80 °C

Aprobación y aplicación	
Protección térmica activa	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Certificado ENEC

Datos de producto	
Código de producto completo	871829120615600
Nombre de producto del pedido	BSN 400 K307-A2-TS-R 230/240V 50Hz BC3

HID-Basic BSN/BMH series for SON/CDO/MH/HPI


EAN/UPC - Producto	8718291206156
Código de pedido	20615600
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2

N.º de material (12NC)	913700293426
Peso neto (pieza)	4,950 kg

Advertencias y seguridad

- Idoneidad climática: restringida a situaciones integradas con humedad relativa limitada

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 K307-A2-TS-R 230/240V 50Hz BC3	6,3 mm	83,0 mm	166,0 mm	144,0 mm	97,0 mm

BSN 400 K307-TS-R 230/240V 50Hz BC3-166

