




HID-Basic BSN/BMH series for SON/CDO/MH/HPI

BSN 400 K307-TS-R 230/240V 50Hz BC3-166

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur série externe (superposé) pour lampes CDO, MH, HPI (Plus) et SON (aucun amorçeur nécessaire pour les lampes SON-I)

Mises en garde et sécurité


- Climatic suitability: restricted to built-in situations where relative humidity is limited

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Code EOC	871829120615600
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	20615600
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700293426
Câblage		Quantité par pack	1
Type de connecteur	Vis	Code EAN – Produit/Boîte	8718291206156
Approbation et application		Conditionnement par carton	2
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Codes EAN/UPC – Boîte	8718291206163
Données du produit			
Nom du produit de la commande	BSN 400 K307-A2-TS-R 230/240V 50Hz BC3		

HID-Basic BSN/BMH series for SON/CDO/MH/HPI

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 K307-A2-TS-R 230/240V 50Hz BC3	6,3 mm	83,0 mm	166,0 mm	144,0 mm	97,0 mm

