



OccuSwitch

LRH1070/00 Sensr Surface Box

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m². Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m². Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.


Product gegevens

Productgegevens	
Volledige productcode	871155973143899
Productnaam voor bestelling	LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
EAN/UPC - Product	8711559731438
Bestelcode	73143899
Local Code	LRH1070/00

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	42
Materiaalnr. (12NC)	913700328003
Netto gewicht (per stuk)	0,100 kg

OccuSwitch

Maatschets



LRH1070/00 SENSr SURFACE BOX

